



Echangeur air/air capacité dissipation 80W/°C pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire - RAL7035

REF. 0 353 74

3 227,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	88.148 dm ³
Poids	24200 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Echangeurs air/air

- A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire
- Isolation totale des circuits intérieur et extérieur
- Batterie d'échange lavable
- Température ambiante de fonctionnement : - 5 °C à + 40 °C
- Capacité de dissipation : 80 W/°C

Caractéristiques Générales

Gestion thermique des armoires - échangeurs et climatiseurs

- RAL 7035
- Assurent le brassage permanent de l'air intérieur de l'armoire et son refroidissement sur un échangeur à plaques d'aluminium ou sur déclenchement du thermostat pré-réglé à 35°C
- Entretien réduit sans filtre
- IK 08