Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard

REF. 1 380 23 | LEGRAND

Déclencheur manuel pour commander localement l'ouverture immédiate de portes d'issues de secours

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
- Boîtiers de couleur verte RAL6016 - Equipé d'un contact O/F – 5A – 24V= – 1A sous 48V= - DCMIS standard
- Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
- Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
- Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 5A/24Vcc, 1A/48V=

Les + installation

Installation en saillie ou encastrée dans boîte d’encastrement diamètre 67mm - IP30 en fixation saillie ou encastrée - IK07

Les + utilisation

Equipés de borniers à connexion automatique - Permet le déverrouillage immédiat d'une issue normalement fermée par un dispositif électromagnétique

Recommandations / restrictions d’usages

IP30 (IP65 avec le kit d'étanchéité référence 138095), IK07

Possibilité d’ajouter un volet transparent référence 038097(plombable) afin d’éviter les manoeuvres accidentelles

Possibilité d’ajouter en option un indicateur mécanique d’état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d’état du DM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de signalisation	Ouvre-porte (vert)
Hauteur	90 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	57 mm
Système radio	Non
Avec disque en verre	Non
Avec couvercle en papier	Non
Couleur	Vert

Matériau	Plastique
Classe de protection (IP)	IP30
Homologation VdS	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Temperature d'utilisation /d'installation	-10-55 °C
Temperature de stockage	0-55 °C
Mode de pose	Saillie/encastré
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
EAN/Gencode	3414970520432

PIÈCES DÉTACHÉES

- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 380 38	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.