

## Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m

REF. 0 300 68

GTL DRIVIA

LEGRAND



412,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

GTL Drivia 18 Premium, système de gaine technique de logement complète pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia

- Goulotte GTL complète Drivia 18 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant :- 1 corps de goulotte 65 x 355mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 40mm - 1 couvercle largeur 180mm - 1 couvercle largeur 85mm - 1 cloison de fractionnement- 1 cloison pour séparation des courants - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition- 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble
- Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 18 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip
- Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
- Livrée en demi-longueur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003
- Conforme à la norme EN 50085-2-1

### Avantages

Produit made in France

### Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide - Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45m à 2,60m

### Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau électrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                       |                                 |                     |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                |                       | Numéro RAL                      | 9003                |
| Hauteur                        | 65 mm                 | Nombre de cloisons enfichables  | 4                   |
| Largeur                        | 355 mm                | Type de fixation                | Perforation du fond |
| Longueur                       | 2600 mm               | Finition du couvercle           | Séparé              |
| Section transversale utile     | 20187 mm <sup>2</sup> | Avec agrafe pour tenue de câble | Oui                 |
| Matériau                       | Plastique             | Film de protection              | Oui                 |
| Qualité du matériau            | PVC                   | Avec connecteur de conduit      | Oui                 |
| Sans halogène                  | Non                   | Livraison sur rouleau           | Non                 |
| Traitement antibactérien       | Non                   | Classe de protection (IP)       | IP3X                |
| Traitement de surface          | Non traité            | Résistance aux chocs            | IK07                |
| Adapté au maintien de fonction | Non                   | Température d'utilisation       | -5-60 °C            |
| Couleur                        | Blanc                 | Température de stockage         | -25-60 °C           |
| Transparent                    | Non                   | EAN/Gencode                     | 3245060300685       |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.