

Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisailante avec capacité assignée 4mm² -noir

REF. 0 342 45

SUPREM

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Suprem, barrette de connexion Suprem pour raccorder plusieurs fils électriques dans des installations TBT

- Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisailante
- Noir - Capacité : 4mm² - Intensité maximum 25A
- PVC noir - 40°C à + 80°C (90°C en pointe) - Température ambiante de - 5°C à + 40°C
- 12 éléments à vis imperdables - Vis livrées dévissées - Vis à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins

Les + utilisation

Pour utilisation en Très Basse Tension (50V)

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisailantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilisation en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui
Finition raccordement électrique 1	Raccordement à vis
Finition raccordement électrique 2	Raccordement à vis
Type de montage	Autre
Matériau du corps isolant	Thermoplastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	Autre
Plaque de fermeture requise	Non
Couleur	Noir
Transparent	Non
EAN/Gencode	3245060342456