

Barrette de connexion Suprem multibrins anti-cisailante avec capacité assignée 4mm² -noir

REF. 0 342 45

SUPREM

LEGRAND



17,61 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Suprem multibrins anti-cisailante

- 12 éléments à vis imperdables
- Vis livrées dévissées
- Vis à languettes souples en laiton pour serrage de câbles multibrins
- PVC noir - 40 °C à + 80 °C (90 °C en pointe)
- Pour utilisation en Très Basse Tension (50 V)
- Température ambiante de - 5 °C à + 40 °C
- Capacité : 4 mm²
- Intensité max. : 25 A

Caractéristiques Générales

Barrettes de connexion à vis Suprem™, bornes et blocs de jonction

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Les barrettes Suprem multibrins permettent le raccordement et le serrage de câbles multibrins et sont anti-cisailantes. La barrette Suprem à broches est un ensemble mâle et femelle de 12 plots débrochables et sont spécifiques à une utilisation en Très Basse Tension. Les barrettes de bornes séparables avec patte peuvent être utilisées seules ou montées dans un coffret matière moulé avec un indice de protection IP 40 pour une meilleure isolation du raccordement. Les blocs de jonction en porcelaine seront spécifiques des environnements à très haute température et garantissent une résistance aux produits chimiques et sont ininflammables.