



## Cartouche industrielle cylindrique typegG 22x58mm avec percutteur - 63A

REF. 0 155 63

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.381 dm <sup>3</sup>
Poids	520 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Veritas

#### 22 x 58

- Avec percutteur
- Calibre : 63 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200