



Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir lumineux - finition titane

REF. 0 651 03

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Titane

11,94 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
 - référence 067001 + 067670 : interrupteur ou va-et-vient Soft avec couronne lumineuse 10AX
 - référence 067031 + 067670 : poussoir Soft NO+NF avec couronne lumineuse 10AX
- Doigt étroit
- Finition Titane

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	bouton-poussoir d'une pièce	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	sans	Couleur	titane
Utilisation	bouton à contact maintenu	Numéro RAL (équivalent)	7006
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec champ d'inscription	Non
Type de fixation	à clipser	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui	Adapté à la classe de protection (IP)	autre
Matériau	plastique	Résistance aux chocs	IK04
Qualité du matériau	thermoplastique	Largeur	53 mm
Sans halogène	Oui	Hauteur	53 mm
Traitement de surface	laqué / peint	Profondeur	10 mm
Finition de la surface	brillant	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 50 °C
		Température de stockage	-10 - 70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.