



## Disjoncteur DX<sup>3</sup>6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 6A - courbe C - 2 modules

REF. 4 077 80

**84,50€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.353 dm <sup>3</sup>
Poids	278 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Bipolaires 230/400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel
- Acceptent les blocs différentiels adaptables
- Pouvoir de coupure en 230 V~ : 25 kA selon EN 60947-2
- Vis/vis
- In : 6 A
- Nombre de modules : 2

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs

- Conformes à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
- 6000 - NF EN 60898-1 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- 10 kA - EN 60947-2 - 400 V~ (230 V~ pour Uni + Neutre)
- Reçoivent les auxiliaires
- 2 types de connexion :
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis