



Rallonge multiprise 5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - noir

REF. 0 502 58

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Rallonge multiprise standard avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
- Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,... - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Noir
- Matière ABS
- Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm²

Avantages

Bloc ultra-plat avec possibilité d'accroche

Possibilité d'accroche sur accessoire packaging

1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

Les + installation

Rallonge multiprise à poser ou à accrocher - Livrée sous blister avec Gencod - Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail,...

Les + utilisation

Pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	rectangulaire		
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	5	Finition de la surface	mat
Nombre de prises norme française (type E)	5	Couleur	noir
Avec dispositif on/off	Non	Transparent	Non
Interrupteur différentiel	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Filtre anti-parasite réseau	Non	Longueur d'alimentation	1.5 m
Protection contre les surtensions	Non	Prise inclinée ou inclinable	Oui
Courant nominal	16 A	Angle de l'insert central vrillé	45°
Section de conducteur	1 mm ²	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec couvercle	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	295 mm
Traitement antibactérien	Non	Hauteur hors tout	52 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur/longueur hors tout	40 mm
		Objet connecté	Non