



## Rallonge multiprise 5 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - noir

REF. 0 502 58

LEGRAND

16,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

- Rallonge multiprise standard avec 5 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
- Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi, ... - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Noir
- Matière ABS
- Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm<sup>2</sup>

### Avantages

Bloc ultra-plat avec possibilité d'accroche

Possibilité d'accroche sur accessoire packaging

1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

### Les + installation

Rallonge multiprise à poser ou à accrocher - Livrée sous blister avec Gencod - Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail,...

### Les + utilisation

Pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme de boîtier	rectangulaire		
Nombre de prises avec broche de mise à la terre	5	Finition de la surface	mat
Nombre de prises norme française (type E)	5	Couleur	noir
Avec dispositif on/off	Non	Transparent	Non
Interrupteur différentiel	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Filtre anti-parasite réseau	Non	Longueur d'alimentation	1.5 m
Protection contre les surtensions	Non	Prise inclinée ou inclinable	Oui
Courant nominal	16 A	Angle de l'insert central vrillé	45°
Section de conducteur	1 mm <sup>2</sup>	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec couvercle	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Matériau	plastique	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Possible support IFTTT	Non
Sans halogène	Oui	Largeur hors tout	295 mm
Traitement antibactérien	Non	Hauteur hors tout	52 mm
Traitement de surface	non traité	Profondeur/longueur hors tout	40 mm
		Objet connecté	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.