



## Interrupteur bipolaire 16AX Living Now avec enjoliveur sable - 1 module

REF. BTKM4002

LIVING NOW

LEGRAND

21,54 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Living Now, interrupteur bipolaire éclairable, permettant d'indiquer l'état de la charge

- 1 module - Sable, technopolymère
- Le dispositif doit être associé à un plastron de finition de type KW02
- Bornes à plaques vissées
- Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
- 16AX 250V~ - Peut être équipé d'une LED de signalisation

### Avantages

S'intègre parfaitement au design Living Now

### Les + installation

La nouvelle génération de crochets en plastique facilite l'installation et la dépose du support

### Les + utilisation

Mécanisme de type doigt pour obtenir le statut «1» ou le statut d'extinction «0»

### Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de LivingNow la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Interrupteur simple	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	16 AX
Type de commande	Bascule/bouton	Contact de report	Non
Assemblage	Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Type de raccordement	Borne à vis
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Interrupteur de chauffage	Non
Bouton-poussoir	Oui	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	Encastré	Largeur d'appareil	22 mm
Type de fixation	À clipser	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	41 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	28 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	38 mm
Traitement de surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	Beige	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Numéro RAL (équivalent)	1015	Température de stockage	-5-35 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC
Voyant	Optionnel	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Fonction d'éclairage	Orientation	Neutre obligatoire	Non
Type d'éclairage	Autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP21	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Résistance aux chocs	IK04	Section de câble	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	250 V	EAN/Gencode	8005543611807

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.