

## Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 4 postes ou 10 modules

REF. 0 802 54

BATIBOX

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Pour 4 postes ou 10 modules - Permet la composition de configurations multipostes en vertical ou en horizontal
- Garantit la rigidité
- Livré avec coque de protection translucide qui protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et qui permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier
- Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

### Avantages

- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

### Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

### Les + utilisation

L'entretoise amovible permet de passer de 4x2 modules à 10 modules, pour l'utilisation des fonctions étendues ou des mécanismes précâblés

### Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Encastré	Avec boîte d'encastrement	Non
Largeur hors tout	284 mm	Avec vis	Non
Type de montage	Fixation avec vis	Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60mm	Non
Hauteur hors tout	77 mm	Montage encastré	Oui
Avec clou	Non	Adapté à une boîte de canal noyé	Non
Profondeur/longueur hors tout	15.7 mm	Adapté à un canal d'allège	Non
Type de montage des modules d'insertion	Frontal	Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35mm	Non
Sens de montage	Horizontal et vertical	Matériau	Métal
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	10	Qualité du matériau	Autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Traitement de surface	Galvanisé/électrogalvanisé
		EAN/Gencode	3245060802547