





Interrupteur ou va-et-vient avec plaque Céliane Soft étanche - 10A - Blanc

REF. 0 991 61

CÉLIANE

LEGRAND

Niveau   

Finition Blanc IP 44 Locaux humides



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur ou va-et-vient Céliane Soft étanche - Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur - Avec Céliane Soft, on commande la lumière en douceur

- Sa touche souple et silencieuse lui permet d'être à la fois design et discret, pour que l'ambiance dans la pièce soit toujours zen
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Pour locaux humides - IP44
- Livré avec plaque de finition
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	Encastré
Etat de livraison	A équiper d'une plaque
Intensité	10 AX
Tension	250 V
Nombre de modules	1 poste
Dimensions	45 x 45 x 24 mm
Type de connexion	Bornes à connexion automatiques
IP	44
IK	04