



Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A 250V~ 1 module - blanc

REF. 077030L

MOSAIC

LEGRAND

Finition Blanc

14,69 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy-Led, une commande d'éclairage répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Poussoir ou poussoir inverseur Mosaic Easy-Led 6A - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Devient lumineux avec voyant brochable référence 067686L en 230V ou référence 067687L en 12V, 24V et 48V
- 1 module
- Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Avantages

Technologie Mosaic Easy-Led : 1 mécanisme permet de faire une fonction à voyant ou standard

Le nouveau design à perception ultra fine s'accorde avec la plaque de finition Mosaic pour créer une signature unique

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

L'ergonomie et la finition du doigt Mosaic Easy-Led facilite manipulation et entretien de la fonction au quotidien

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Permet de transformer un interrupteur simple en interrupteur témoin ou lumineux par l'ajout du voyant

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage		Transparent	Non
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Zone de texte/surface d'inscription	Non
Modèle	Bouton-poussoir unique	Impression	Sans
Type de commande	Bascule/rocker	Adapté à la classe de protection (IP)	IP31
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1	Résistance aux chocs	IK04
Nombre de bascules d'actionnement	1	Largeur d'appareil	45 mm
Nombre de modules (construction modulaire)	1	Hauteur d'appareil	22.5 mm
Nombre de pôles	1	Profondeur d'appareil	36.3 mm
Tension nominale	250 V	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Courant nominal assigné	6 A	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec éclairage	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Contact de report	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de raccordement	Borne automatique	Possible support IFTTT	Non
Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement	24 mm
Type de fixation	À clipser	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-10-70 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Sans halogène	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Traitement antibactérien	Non	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Traitement de surface	Non traité	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Finition de la surface	Brillant	Section de câble	2.5-2.5 mm²
Couleur	Blanc	EAN/Gencode	3414971575257
Numéro RAL (équivalent)	9003		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.