



Tête double touche affleurante non lumineuse IP66 Osmoz composable - vert et rouge

REF. 0 239 80

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

- Tête double touche non lumineuse Osmoz composable
- Affleurant/Affleurant - Vert/Rouge - Rouge marqué "0", vert marqué "I"
- IP66 - IP67 possible avec référence 024196
- Equipé d'une bague de serrage
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du bouton	rouge-vert	Etiqueté	Oui
Nombre de postes de commande	2	Fonction de commutation encliquetable	Non
Type de lentille	autre	A rappel	Oui
Diamètre de trou	22.5 mm	Avec bague frontale	Oui
Type de bouton	plat	Matériau de la bague frontale	plastique
Adapté à l'éclairage	Non	Couleur de bague frontale	chrome
Avec couvercle de protection	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP66