



## Double interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo composable IP55 10AX 250V - blanc

REF. 0 696 25

PLEXO

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Double interrupteur ou va-et-vient Plexo composable
- IP55 - IK07 - 10AX - 250V
- Connexion à bornes automatiques
- Mécanisme livré avec enjoliveur
- Blanc

### Les + installation

Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tension nominale	250 V
		Courant nominal assigné	10 A
Type de commutation	va-et-vient	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	bascule/bouton	Contact de report	Non
Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Type de raccordement	autre
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	autre	Largeur d'appareil	64 mm
Type de fixation	autre	Hauteur d'appareil	64 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	40 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'encastrement	40 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement de surface	non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-20 - 40 °C
Numéro RAL (équivalent)	9114	Température de stockage	-25 - 70 °C
Zone de texte/surface d'inscription	non	Type de tension	AC
Voyant	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Fonction d'éclairage	autre	Section de câble	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Type d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Maintien du câble	Non applicable
Résistance aux chocs	IK07		