

Distributeur de 100 boîtes pour maçonnerie Batibox profondeur 40mm

REF. 0 801 17

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

- Distributeur Batibox composé de 100 boîtes Batibox 1 poste pour maçonnerie profondeur 40mm
- Spécialement adapté pour les chantiers
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	ouvrage en briques apparentes	Traitement de surface	non traité
Forme	carré	Couleur	rouge
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	unique	Couvercle transparent	Non
Garnissage	sans	Fixation du couvercle	autre
Largeur	71 mm	Plombable	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Maintien de fonction	sans
Fixation des appareils	visser ou à griffe	Avec blindage	Non
Avec vis	Oui	Coupe-vent	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Verrouillage de tube	Non	Tubulure	sans
Entrée de l'arrière	Oui	Avec languettes à clou	Non
Nombre d'entrées	12	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-5 - 60 °C