

## Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 4 appels

REF. 308304



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Bticino
Emballage	1 unité
Volume	3.724 dm <sup>3</sup>
Poids	1145 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Platines Série 300 audio - façade Alu 4 mm

- Poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium

#### 4 appels

- Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires)
- Dimensions :
  - façade 180 x 247 mm
  - boîtier d'encastrement 160 x 236 x 57 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Platines de rue Série 300 audio

- Platine de rue monobloc à équiper d'un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991 et d'un relais associé (ex : réf. 346230)
- Double grille de protection du Micro-HP
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière
- Eclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes réf. 001128
- Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
- Emplacement Ø25 mm pour lecteur Vigik® réf. 348040 ou canon PTT réf. 003748
- Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine