



## Interrupteur filaire connecté pour volet roulant et store Céliane with Netatmo - blanc sans plaque

REF. 067726A

CÉLIANE WITH  
NETATMO

LEGRAND

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté permet de contrôler les volets roulants via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Fonction montée/descente/stop
- Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
- Blanc

### Avantages

- Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

### Les + installation

L'interrupteur connecté pour volet roulant s'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40 mm) - Fixation à griffes ou à vis possible

### Les + utilisation

Pour une gestion centralisée de vos volets roulants, il est possible de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils Céliane with Netatmo

### Recommandations / restrictions d'usages

A équiper d'une plaque de finition Céliane

Pour connecter votre interrupteur pour volet roulant, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo

### Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaisables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX	Non	Température de stockage	0-45 °C
Système de bus KNX-radio	Non	Tension nominale (Un)	100-240 V
Système de bus radio	Oui	Fréquence	50-60 Hz
Système de bus LON	Non	Consommation en veille	2.1 mA
Système de bus Powernet	Non	Neutre obligatoire	Oui
Autres systèmes de bus	Zigbee	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Mode de pose	Encastré	Couleur	Blanc
Largeur en nombre de modules	2	Numéro RAL	9003
Couplage au bus inclus	Non	Sans halogène	Oui
Module de bus amovible	Non	Traitement antimicrobien	Non
Commande sur site/commande manuelle	Oui	Type de connexion	Borne à vis
Avec affichage LED	Oui	Nombre de bornes	4
Nombre d'entrées	4	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Courant de commutation résistif	2 A	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Puissance de coupure max.	500 W	Objet connecté	Oui
Nombre max. de sorties de store vénitien	1	Mode de commande	Zigbee
Fonction commutation	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ App Store</li> <li>▪ Google Play Store</li> </ul>
Type de courant	AC	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Classe de protection (IP)	IP41	Pilotable à la voix	Oui
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Programmable	Oui
Largeur	74 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Hauteur	74 mm	Connectable par box Internet	Oui
Profondeur	46 mm	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Google Assistant</li> <li>▪ Amazon Alexa</li> <li>▪ Apple Siri</li> </ul>
Profondeur d'encastrement	33 mm	Nom de l'application	Home + Control
Résistance aux chocs (IK)	IK04	Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C	EAN/Gencode	3414972322867

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

0 648 19	Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - blanc
0 648 29	Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - titane
0 648 39	Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur ou commande pour volet roulant - graphite

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne

constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.