

Transformeur étanche réversible pour réaliser 5 fonctions Plexo IP55 IK08 avec enjoliveur finition gris

REF. 069506L

PLEXO

LEGRAND



Finition Gris

A reçu le prix iF Design Award 2022

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides

- Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boîtier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

Un seul produit qui peut faire double va-et-vient, double poussoir ou va-et-vient+poussoir grâce à un système de piston réversible

Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels.

Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	Autre	Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Type de commande	Bascule/bouton	Contact de report	Non
Assemblage	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)	Type de raccordement	Borne automatique
Bouton-poussoir	Oui	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	2	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	Autre	Largeur d'appareil	70 mm
Type de fixation	Fixation à vis	Hauteur d'appareil	70 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	49 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	29 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	Non traité	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	Mat	Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Couleur	Gris	Température de stockage	-25-60 °C
Numéro RAL (équivalent)	7046	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Voyant	Non	Neutre obligatoire	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Résistance aux chocs	IK08	Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Tension nominale	250 V	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Courant nominal assigné	10 A	Section de câble	1.5-2.5 mm ²
		EAN/Gencode	3414972110914