

**Kit triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A
précâblées finition noir**

REF. 3 004 06

DOOXIE

LEGRAND



dooxie, kit prêt à poser avec triple prise de courant complète et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque noire

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque **LEGRAND**

Modèle **Broche de contact de protection**

Pôle neutre sectionné
simultanément **Non**

Type de contact de protection **Rond**

Nombre de contacts actifs
(ronds) **6**

Équipé d'un signal lumineux
complémentaire **Non**

Nombre d'unités **3**

Nombre de modules
(construction modulaire) **6**

Nombre de phases **1**

Impression/marquage **Sans**

Type de connexion	Autre
Avec volet de protection	Non
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Noir
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non
Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Alimentation spéciale	Sans alimentation spéciale
Mode de pose	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Laqué / peint
Finition de la surface	Mat
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Non
Avec dispositif on/off	Non
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz

Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	215 mm
Hauteur d'appareil	71 mm
Profondeur d'appareil	41.9 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	33.5 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Maintien du câble	Autre
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414971089341

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

