

Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm

REF. 0 413 66

**VUE D'ENSEMBLE**

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.981 dm ³
Poids	477 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Caractéristiques produit****Cloche bronze poli**

- Alimentation : 8 VA - 50/60 Hz
- Utiliser un transformateur 4 VA réf. 0 420 15
- IP 20/IK 02
- Niveau sonore : 94 dB à 1 m
- Dimensions : hauteur 117 mm, Ø115 mm
- Livrée avec support

Caractéristiques Générales**Signalisation sonore tertiaire**