

Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 25mm² - noir

REF. 0 342 19

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Nylbloc, barrette de connexion Nylbloc pour raccorder plusieurs fils électriques

- Barrette de connexion Nylbloc
- Noir - Capacité assignée 25mm² - Ø trou 7mm - Intensité maximum 101A
- Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
- 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
- Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. "Essais relatifs aux risques du feu" - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition antidéflagrante 'Ex e'	Oui
Finition raccordement électrique 1	raccordement à vis
Finition raccordement électrique 2	raccordement à vis
Type de montage	autre
Matériau du corps isolant	thermoplastique
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	autre
Plaque de fermeture requise	Non
Couleur	noir
Transparent	Non