

**Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250 à commande frontale ou latérale droite**

REF. 0 266 89

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****DPX-IS, équipement pour interrupteur-sectionneur**

- Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250
- Commande frontale et latérale droite
- Poignée rouge, plastron jaune

**Les + installation**

Se monte en lieu et place d'une commande standard

**Information sur la gamme**

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Couleur noir

Adapté à un arrêt d'urgence Non

Avec axe Non

Adapté à un disjoncteur Oui

Adapté à un disjoncteur de puissance  
interrupteur de charge compact Oui