

## Commande rotative directe d'urgence pour DPX-IS630 et DPX-IS250 à commande frontale ou latérale droite

REF. 0 266 89



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.931 dm <sup>3</sup>
Poids	229 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Commandes rotatives

#### Directes d'urgence

- Poignée rouge, plastron jaune
- Se montent en lieu et place des commandes standard
- Commande frontale et latérale droite

#### Caractéristiques Générales

#### DPX™ -IS 250 - interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A

- Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
- Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage
- Livrés avec cache-vis
- Conformes à la norme NF IEC 60947-3
- Catégorie d'emploi AC 23 A
- Reçoivent les auxiliaires électriques
- Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Se montent sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL<sup>3</sup>