Coffret étanche à équiper - 1 rangée 12 modules - 282x340x141mm

REF. 0 927 44 | PLEXO | LEGRAND

139,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Plexo³, coffret étanche et robuste à équiper, pouvant être installé à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret capacité : 12 modules
- Livré avec borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- Coffret étanche - IP65 - IK09
- Embouts à perforation directe prémontés

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Mode de pose	Saillie
Nombres de rangées	1
Largeur en nombre de modules	12
Type de couverture	Porte
Finition du couvercle	Fermé
Type de porte	Simple
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Porte pour transmission du signal	Oui
Avec serrure	Non
Type de fermeture	Autre
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Profondeur d'encastrement	137 mm
Hauteur d'encastrement	278 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Largeur d'encastrement	336 mm
Borne de mise à la terre	Oui
Borne à conducteur neutre	Non
Rail DIN	Oui
Avec cadre/support de montage	Oui
Possibilité de montage en saillie	Oui
Finition CEM	Non
Couleur	Gris
Numéro RAL	7046
Classe de protection (IP)	IP65
Hauteur	282 mm
Largeur	340 mm
Profondeur	141 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules)	12
Résistance aux chocs (IK)	IK09
Temperature d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Temperature de stockage	-15-55 °C
Sans halogène	Non
Equipé de visière de protection antipluie	Non
EAN/Gencode	3245060927448

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.