



Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc

REF. 0 677 25

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la prise de courant connectée permet de contrôler à distance les appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix, et de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

- Prise connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W (protégée contre les surcharges)
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
- Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil pour créer une prise commandée
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque et protection de chantier - Blanc

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via un smartphone ou par la voix

L'installation des produits Céliane with Netatmo est identique à un produit traditionnel - Ne nécessite aucun fil de courant additionnel et s'installe dans des boîtes d'encastrement standard de profondeur 40mm avec ou sans griffes (griffes livrées)

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Pas de modification de câblage dans une installation existante : la prise connectée s'installe facilement à la place d'une prise existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à griffes ou à vis

Les + utilisation

Permet de contrôler à distance des appareils électriques par la voix via un assistant vocal ou par un smartphone via l'App

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter la prise connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Google Assistant	Oui
		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
		Possible support IFTTT	Oui
Adapté à un variateur	Non	Largeur hors tout	90 mm
Adapté à un bouton d'impulsion	Non	Hauteur hors tout	82 mm
Adapté à un commutateur de volet roulant	Non	Profondeur/longueur hors tout	42 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Profondeur d'encastrement	31.5 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Adapté pour interrupteur	Non	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Intégré dans un boîtier	Oui	Température de stockage	45 °C
Installé dans boîtier à socle de tube	Non	Consommation en veille	0.1 mA
Module/platine	Non	Neutre obligatoire	Oui
Alimentation	230 V CA	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Mode boutons	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Mode commutation	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec émetteur radio manuel	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec codeur radio	Non	Code CEI (Pack1)	non applicable
Avec contact à poussoir radio	Oui	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Nombre de relais	1	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Type de montage	encastré	Objet connecté	Oui
Matériau	plastique	Type de communication	Zigbee
Qualité du matériau	thermoplastique	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Sans halogène	Oui	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Traitement de surface	non traité	Pilotable à la voix	Oui
Finition de la surface	brillant	Programmable	Oui
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Couleur	blanc	Connectable par box Internet	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Transparent	Non	Nom de l'application	Home + Control
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Fonction d'usage du produit	Distribution d'énergie
Fréquence radio	2400 MHz		
Système Rollingcode	Oui		
Compatible avec Apple HomeKit	Oui		