



Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt - 2P - fixation centrale Ø22 sur porte

REF. 0 235 22

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Mini-commutateur à cames 3 directions avec position arrêt
- Manette - 2 pôles - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 6 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d'usages

Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| Finition du commutateur | Commutateur multi-positions | Type de construction de l'appareil | Appareil encastré |
| Nombre de pôles | 2 | Adapté à une fixation sur sol | Non |
| Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V | Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Courant permanent nominal Iu | 10 A | Appareil complet dans un boîtier | Non |
| Nombre de positions de commutation | 4 | Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
| Avec position 0 | Oui | Taille du panneau frontal | 30 x 30 mm |
| Avec retour automatique à la position 0 | Non | Classe de protection (IP), face avant | IP65 |
| | | EAN/Gencode | 3245060235222 |