


Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ nu à équiper de cassettes

REF. 0 337 91

LEGRAND

83,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Panneau de brassage droits nus 24 connecteurs - 1 U à équiper

- Reçoit jusqu'à 4 cassettes maximum à extraction automatique :
 - cuivre à équiper de connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8
 - fibre optique

Caractéristiques générales

LCS³ panneaux de brassage à équiper - panneaux droits cat. 8, 6A, 6 et 5e - 19"

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets

Montage universel toutes baies ou coffrets

Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur

Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de connecteur	RJ45 8(8)	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de raccordement	contact pour connexion autodénudante	Pré-cablées	Non
Nombre d'unités en hauteur (HE)	1	Température de stockage	-40 - 70 °C
Type de montage	encastrement 482,6 mm (19 pouces)	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Couleur	noir	Largeur	482.5 mm
Equipé d'un porte étiquette	Oui	Hauteur	43.85 mm
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL	9017	Maintien du câble	A chicane
		Profondeur	321.7 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.