



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 25kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 40A - courbe D - 4,5 modules

REF. 4 098 37

**428,40€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.04 dm <sup>3</sup>
Poids	677 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tripolaires 400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- Non peignable
- In : 40 A
- Nombre de modules : 4,5

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA - courbe D - protection des départs

- Pouvoir de coupure :
- 25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- S'associent aux blocs différentiels adaptables