



Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 livrée complète pour fixation en encastré - gris

REF. 069831L

PLEXO

LEGRAND

25,22 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo complet encastré, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Avantages

- Une fermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installation

Les + installation

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité de rajouter l'accessoire griffe standard référence 069796L ou l'accessoire griffe longue référence 069797L pour installation sur une boîte d'encastrement sans vis

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Broche de contact de protection		Finition de la surface		Mat	
Pôle neutre sectionné simultanément		Non		Traitement antimicrobien		Non	
Type de contact de protection		Rond		Repiquage possible		Non	
Nombre de contacts actifs (ronds)		2		Avec dispositif on/off		Non	
Composition		Mécanisme complet avec plaque		Prise inclinée ou inclinable		Non	
Equipé d'un signal lumineux complémentaire		Non		Courant nominal		16 A	
Nombre de prises de courant		1		Tension nominale		250 V	
Prises de courant à phases séparées		Non		Fréquence		50-60 Hz	
Nombre de modules (construction modulaire)		2		Adapté à l'indice de protection (IP)		IP55	
Nombre de phases		1		Résistance aux chocs (IK)		IK08	
Impression/marquage		Indice de protection (IP)		Largeur d'appareil		85 mm	
Type de connexion		Borne automatique		Hauteur d'appareil		85 mm	
Avec volet de protection		Oui		Profondeur d'appareil		55 mm	
Avec éclips / protection enfant		Oui		Profondeur min. de la boîte d'encastrement		40 mm	
Avec zone de texte/surface d'inscription		Non		Compatible avec Apple HomeKit		Non	
Couleur		Gris		Compatible avec Amazon Alexa		Non	
Numéro RAL (équivalent)		7046		Compatible avec Google Assistant		Non	
Finition métallique		Non		Compatible IFTTT		Non	
Transparent		Non		Avec répéteur de signal Wi-Fi		Non	
Verrouillable		Non		Avec haut-parleur bluetooth intégré		Non	
Mécanisme d'éjection		Non		Pour « conditions difficiles » (selon VDE)		Non	
Encastrement isolé		Non		Profondeur d'encastrement		28.5 mm	
Avec éclairage fonctionnel		Non		Température d'utilisation /d'installation		-5-40 °C	
Avec éclairage d'orientation		Non		Température de stockage		-25-60 °C	
Protection contre les surtensions		Non		Type de tension		AC	
Protection différentielle		Non		Power Delivery		Non	
Avec microfusible		Non		Indication de repérage des bornes de raccordement		Oui	
Alimentation spéciale		Sans		précâblé		Non	
Mode de pose		Encastré		Capacité des bornes		1.5-2.5 mm ²	
Type de fixation		Fixation avec vis		Nature du câble pour connexion		Souple ou rigide	
Matériau		Plastique		Section de câble		1.5-2.5 mm ²	
Qualité du matériau		Thermoplastique		Maintien du câble		Non applicable	
Sans halogène		Oui		Objet connecté		Non	
Type de traitement de la surface		Non traité		EAN/Gencode		3414971883468	

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.