



## Double-poussoir interbloqué Livinglight pour volet roulant - Anthracite - 1 module

REF. L4037

LIVING LIGHT

BTICINO

30,63 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande de volets roulants à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Double-poussoir interbloqué Livinglight pour commande de volets roulants - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight
- 16A - 250V~
- 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur
- Finition Anthracite

## Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

## Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	mécanisme seul	<b>Transparent</b>	Non
<b>Modèle</b>	contact à poussoir unipolaire	<b>Zone de texte/surface d'inscription</b>	Non
<b>Nombre de pôles</b>	1	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Type de commande</b>	bascule/rocker	<b>Courant nominal assigné</b>	10 A
<b>Verrouillage électrique et mécanique</b>	Non	<b>Tension nominale</b>	250 V
<b>Utilisation mécanique possible</b>	Oui	<b>Nombre de touches</b>	2
<b>Utilisation électronique possible</b>	Non	<b>Compatible avec Apple HomeKit</b>	Non
<b>Type de montage</b>	support de module	<b>Compatible avec Google Assistant</b>	Non
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Compatible avec Amazon Alexa</b>	Non
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Possible support IFTTT</b>	Non
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Largeur hors tout</b>	21.8 mm
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Hauteur hors tout</b>	43.8 mm
<b>Finition de la surface</b>	mat	<b>Profondeur/longueur hors tout</b>	44 mm
<b>Type de fixation</b>	autre	<b>Profondeur d'encastrement</b>	44 mm
<b>Type de raccordement</b>	borne à vis	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	Non applicable
<b>Couleur</b>	anthracite	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 50 °C
<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	7015	<b>Température de stockage</b>	-10 - 70 °C
		<b>Section de câble</b>	2.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.