



## Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm - blanc

REF. 0 756 22

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

- Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x105mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
- Coloris : blanc

#### Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

#### Les + utilisation

Permet la jonction intérieure de 2 morceaux de goulottes de même section, et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur	105 mm	Traitement antibactérien	Non
Profondeur	50 mm	Traitement de surface	non traité
Forme	symétrique	Couleur	blanc
Modèle	partie inférieure	Numéro RAL	9003
Angle	80 - 100 °	Film de protection	Non
Matériau	plastique	Avec connecteur de conduit	Non
Qualité du matériau	autre	Perforation de montage dans le sol	Non
Sans halogène	Oui	Type de montage des parties supérieures	intérieur
		Avec agrafe pour tenue de câble	Non