



Coffret modulaire encastré 2 rangée 24+4 modules - avec porte métal extra plate blanche

REF. 0 015 32

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffrets encastrés

- Pour cloisons creuses ou maçonnerie
- 12 modules par rangée (+ 2 découposables)
- Equipés de portes réversibles avec poignées pouvant recevoir une serrure à clé réf. 0 014 91
- Livrés avec bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection, pattes de fixation pour cloisons sèches et obturateurs séparables par module et demi-module
- Entraxe entre rails 125 mm

A portes métal extra plates blanches RAL 9003

- Cadre et porte laque époxy

Caractéristiques générales

Coffrets modulaires encastrés

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Classe II - IP 40 - IK 07

Conformes à la norme NF C 61-910

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	fermé	Rail DIN	Oui
Type de couvercle	porte	Largeur dans les unités de partition	12
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Profondeur d'encastrement	87 mm
Type de montage	encastré	Finition CEM	Non
Avec serrure	Non	Nombre de rangées	2
Couleur	blanc	Possibilité de montage en saillie	Oui
Matériau du boîtier	acier	Largeur	330 mm
Profondeur intérieure	47.5 mm	Avec plaque de montage	Non
Numéro RAL	9003	Hauteur	430 mm
Classe de protection (IP)	IP40	Profondeur	90 mm