

## Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm sans percuteur - 20A

REF. 0 140 20



### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.161 dm <sup>3</sup>
Poids	197 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cylindriques type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

- Agréées Bureau Véritas

**14 x 51**

- Sans percuteur
- Calibre : 20 A
- Tension ~ : 500 V
- Pouvoir de coupure : 100000 A

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type aM

- Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200