

## Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 6A

REF. 0 113 06

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant
- Calibre : 6A
- Tension : 230V~
- Pouvoir de coupure : 6000A
- Section protégée Cuivre : 1,5mm<sup>2</sup>

### Les + utilisation

Repérage couleur : jaune

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	8.5 mm	Tension assignée	250 V
Modèle	fusible en céramique	Classe de fonctionnement	autre
Taille	8x23 mm	Fréquence de fonctionnement	50 - 60 Hz
Type de tension	AC	Finition du voyant indicateur	autre
Profondeur/longueur hors tout	23 mm	Puissance de coupure	6 kA
Courant nominal assigné	6 A	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
		Température de stockage	-40 - 70 °C