

**Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire  
livré sous blister avec Gencod - noir**

REF. 0 911 73

LEGRAND



Finition Noir

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied

- Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
- Pour commande de lampadaire- Ø65mm- Coupure unipolaire - Blister avec Gencod - Noir
- Format rond - Pour appareils de classe II

**Avantages**

Bouton poussoire

**Les + installation**

Installation à vis d'un câble 2 x 0,75mm<sup>2</sup>

**Les + utilisation**

Permet de commander avec le pied un lampadaire

**Recommandations / restrictions d'usages**

Interieur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Type d'ordre	Sous ou hors tension	Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
Avec gaine protectrice	Oui	Fonction de commutation encliquetable	Oui
Avec verrouillage	Non	Adapté aux fonctions de sécurité	Non
Matériau	Plastique	Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V	2 A
Avec isolation de protection	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Couleur	Noir	Profondeur	32 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	2	EAN/Gencode	3245060911737