



Boîte monoposte Batibox maçonnerie Ø67mm avec vis - profondeur 40mm

REF. 0 801 08

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

- Boîte Batibox ronde Ø67mm pour maçonnerie 1 poste jumelable en dos à dos profondeur 30mm ou 40mm
- Livrée avec vis
- Entrées défonçables : 2 entrées oblongues, 5xØ20mm, 1xØ16mm
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Possibilité de jumelage dos à dos par 1/4 de tour qui, combinée avec le découpage de la collerette, permet d'obtenir un ensemble pour cloison finie de 60mm, 70mm ou 80mm d'épaisseur

Les + utilisation

La collerette supérieure est découpage, et permet d'obtenir une boîte de profondeur 30mm

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans maçonnerie

Réalisation du logement au trépan Ø67mm à Ø68mm ou au burin

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	ouvrage en briques apparentes	Matériau	plastique
Forme	rond	Sans halogène	Oui
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Traitement de surface	non traité
Modèle	unique	Couleur	rouge
Equipé d'une couronne rotative	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Finition du couvercle	sans
Diamètre	67 mm	Fixation du couvercle	autre
Longueur	60 mm	Plombable	Non
Profondeur	30 - 40 mm	Maintien de fonction	sans
Profondeur intérieure	40 mm	Avec blindage	Non
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Coupe-vent	Oui
Fixation des appareils	visser	Borne, position fixe	Non
Avec vis	Oui	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre du tube	autre	Tubulure	sans
Pour diamètre de câble	16 - 20 mm	Avec languettes à clou	Non
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Nombre d'entrées	6	Température de stockage	-5 - 60 °C