

Toit pour armoire Altis monobloc hauteur 1600mmxprofondeur 500mm - RAL7012

REF. 0 349 49

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Toits RAL 7012****Caractéristiques générales****Armoires Altis™ monoblocs métal - accessoires****Information sur la gamme**

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19" ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté aux plaques de toit	Oui	Avec désaération	Non
Adapté aux plaques de sol	Non	Finition de la surface	revêtu par poudre
Adapté à la profondeur de boîtier	500 mm	Avec entrée de câble	Non
Adapté à la largeur de boîtier	1600 mm	Adapté à un montage extérieur	Oui
Couleur	noir	Largeur	1600 mm
Matériau	acier	Hauteur	45 mm
Numéro RAL	7012	Profondeur	550 mm