

Prise haut-parleur Mosaic 1 module avec bornier 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur - noir mat

REF. 079550L

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise Mosaic 1 module pour raccordement d'un haut-parleur. Elle peut être installée dans différents supports et complétée avec une plaque de finition Mosaic - Noir mat

- Equipée d'un bornier 2 x 4mm² pour liaison audio stéréo de haut-parleur
- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Pour liaison audio, stéréo de haut parleur
- Bornier 4mm²
- Noir finition mat

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne)

Les + utilisation

Raccordement aisé et rapide des fils du haut parleur grâce aux connections de type automatique

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte... L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	mat
Assemblage		Couleur	noir
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Transparent	Non
Utilisation	connexion haut-parleur	Type de fixation	à clipser
Bague de support	Non	Nombre de modules (construction modulaire)	1
Avec protection contre la poussière	Non	Serre câble	Non
Avec couvercle à charnière	Oui	Domino	Non
Direction de sortie	droit	Adapté à la classe de protection (IP)	IP41
Champ d'inscription	sans champ d'inscription	Résistance aux chocs	IK04
Avec impression	Non	Largeur d'appareil	22.5 mm
Type de montage	encastré	Hauteur d'appareil	45 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	31.4 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	23.6 mm
Sans halogène	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Traitement antibactérien	Non	Température de stockage	-10 - 70 °C
Traitement de surface	non traité		