

Cadre Mosaic 2 modules pour toutes moulures DLPlus - blanc

REF. 0 316 11

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT****Cadres Mosaic****Cadres**

- Livrés avec support, plaque et platine pour la séparation des courants
- Montage vertical ou horizontal
- A associer aux prises de courant Mosaic
- 2 modules

Caractéristiques générales**Moulures DLPlus 60 x 20 et 75 x 20 - profilés, accessoires de cheminement et montage d'appareillage****Information sur la gamme**

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur du câble pour plinthe	12.5 mm
Profondeur du câble pour plinthe	20 mm
Garnissage	sans
Type de montage appareil d'installation	standard
Matériau	plastique
Sans halogène	Oui
Traitement antibactérien	Non
Couleur	blanc
Numéro RAL	9003
Décoration	sans