

Prise RJ45 catégorie6A STP à blindage métal Mosaic 1 module - noir mat

REF. 079173L

MOSAIC

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Prise RJ45 catégorie 6A STP Mosaic 1 module - noir mat

- STP-1 module
- Pour pose dans boîtes de sol, colonnes, blocs bureau, goulottes
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 brins et multibrins AWG26
- Blindage métal
- Noir mat

Avantages

Connecteur sans outil avec connexion rapide grâce au sertissage intégré.

Compatible avec les cordons équipés de prises RJ11, RJ12 ou RJ45.

Le système de fente permet un réglage parfait et facile. Les cadres de support peuvent être parfaitement assemblés, facilitant ainsi l'installation. Peut être installé dans une boîte de montage encastrée normale (simple), pas besoin de découpe ou de câblage de rainure murale supplémentaire.

Les + installation

Boîte d'encastrement prof.50mm

Les + utilisation

Prise avec connecteur à connexion rapide sans outil

Recommandations / restrictions d'usages

Conforme aux normes ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1 et TIA/EIA 568 C. Indoor use only.

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non		
Encastrement de canal	Oui		
Citerne au sol/montage en sous-sol	Oui		
Type de fixation	à clipser	Avec protection contre la poussière	Oui
Assemblage		Classe de protection (IP)	IP20
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)		Code couleur	Oui
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Largeur d'appareil	22.5 mm
Avec jacks/coupleurs	Oui	Hauteur d'appareil	45 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Profondeur d'appareil	39.5 mm
Catégorie	6A (IEC)	Profondeur d'encastrement	31 mm
Couleur	noir	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Type de raccordement		Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
contact pour connexion autodénudante		Température de stockage	-40 - 70 °C
Jacks blindés	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non	Mode de pose	encastré
Type de montage raccordement de blindage	autre	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Direction de sortie	droit	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable