

## Prolongateur pour les raccordement des barres des DPX<sup>3</sup>630

REF. 0 262 47

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX<sup>3</sup>, équipements pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

- Jeu de 4 prolongateurs pour plage de raccordement
- Pour DPX<sup>3</sup>630

### Les + utilisation

Permet de faciliter le raccordement de câbles avec cosse (2 maximum)

### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	4
Type de raccordement	visser
Type de montage	vis
Protégé contre les contacts	Non
Hauteur	99 mm
Largeur	30 mm
Profondeur	20 mm