

**Embase noire protégée ultraviolets à visser fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm**

REF. 0 319 50

COLSON

LEGRAND



#### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

- Embase noire protégée ultraviolets
- A visser
- Noire

#### Recommandations / restrictions d'usages

Fixable par cheville référence 031957 ou goujon Ø5mm ou vis fraisée Ø5mm

#### Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|   |         |                           |               |
|---|---------|---------------------------|---------------|
| Longueur                                | 21.5 mm | Diamètre trou de fixation | 5 mm          |
| Largeur                                 | 14 mm   | Matériau                  | Plastique     |
| Hauteur                                 | 18 mm   | Qualité du matériau       | Polyamide     |
| Adapté à une largeur de collier jusqu'à | 9 mm    | Température d'utilisation | -25-85 °C     |
| Type de fixation                        | Autre   | Couleur                   | Noir          |
|   |         | EAN/Gencode               | 3245060319502 |