



Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel

REF. 0 416 52

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

- Carillon électromécanique 230V~ - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs référence 041646, référence 041645 et référence 041647
- Emballage traditionnel
- Dimensions : 116x116x48mm

Avantages

Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Transformateur incorporé

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier	autre
Matériau du boîtier	plastique
Volume	75 dB
Tension nominale	8 - 8 V
Classe de protection (IP)	IP20
Type de courant	DC
Batterie incorporée	Non