



Carillon électromécanique 230V~ 50Hz à 60 Hz classe II avec transformateur incorporé livré en emballage traditionnel

REF. 0 416 52

LEGRAND

65,58 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

- Carillon électromécanique 230V~ - 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé 8V~ à 12V~ - Classe II - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs référence 041646, référence 041645 et référence 041647
- Emballage traditionnel
- Dimensions : 116x116x48mm

Avantages

Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

Les + utilisation

Transformateur incorporé

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur du boîtier	autre
Matériau du boîtier	plastique
Volume	75 dB
Tension nominale	8 - 8 V
Classe de protection (IP)	IP20
Type de courant	DC
Batterie incorporée	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.