



Boîte simple Batibox pour béton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm

REF. 0 819 40

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

- Boîte Batibox pour banche béton 1 poste Ø64mm profondeur 58mm
- 3 types de montage :
Pour montage :
 - sur banche métallique avec aimants références 081970 ou 081990
 - en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur référence 081972
 - en association côte à côte avec couvercle de pose référence 081971 avec ou sans aimants
- Entrées operculables 4xØ20mm pour tube ICTA

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d'aplomb si nécessaire

Les + utilisation

Peut recevoir le couvercle DCL pour applique référence 089589

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------|
| Type de montage | construction en béton | Sans halogène | Oui |
| Forme | rond | Traitement de surface | non traité |
| Type de construction | boîte de jonction/raccordement d'appareils | Couleur | gris |
| Modèle | unique | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Garnissage | sans | Finition du couvercle | sans |
| Diamètre | 64 mm | Fixation du couvercle | autre |
| Largeur | 78 mm | Plombable | Non |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 | Maintien de fonction | sans |
| Fixation des appareils | visser | Avec blindage | Non |
| Avec vis | Oui | Coupe-vent | Non |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm | Borne, position fixe | Non |
| Pour diamètre de câble | 20 - 25 mm | Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Verrouillage de tube | Non | Tubulure | sans |
| Entrée de l'arrière | Oui | Avec languettes à clou | Non |
| Nombre d'entrées | 5 | Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Matériau | plastique | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 40 °C |
| | | Température de stockage | -5 - 60 °C |