



## Prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A livrée avec plaque carrée blanche

REF. 0 950 15

DOOXIE

LEGRAND

Finition Blanc



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, une prise de courant complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Les éclips de protection enfant de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Capacité des bornes : 2,5mm<sup>2</sup>
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques - Produit livré complet avec plaque blanche

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformateur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Nombre d'unités	1
Type de raccordement	autre
Type de montage	encastré
Type de fixation	fixation à griffes/vis
Tension nominale	250 V
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04