

Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes

REF. 0 800 67

BATIBOX

LEGRAND



130,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, scie cloche pour perçage des cloisons sèches pour pose des boîtes d'encastrement

- Scie cloche Ø67mm
- Pour boîtes d'encastrement 1 poste à 4 postes pour cloisons sèches Ø67mm
- Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
- Bi-métal

Les + installation

Equipée d'un ressort extracteur

Les + utilisation

Dents HSS m³ à durée de vie renforcée

Recommandations / restrictions d'usages

Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en ajoutant un couvercle de finition.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	67 mm	Adapté à l'aluminium	Non
Profondeur de coupe	51 mm	Adapté au laiton	Non
Diamètre du foret de centrage	6.35 mm	Adapté à l'acier inoxydable	Non
Fraise de bordure	Non	Adapté à la fonte	Non
Adapté au placoplâtre	Oui	Adapté aux métaux non ferreux	Non
Adapté au bois	Oui	Adapté à l'acier	Non
Adapté au plastique	Oui	Système d'enregistrement	Autre
Adapté à la fibre de verre	Oui	Temperature de stockage	-5-60 °C
		EAN/Gencode	3245060800673

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.