



## Cartouche industrielle à couteau type aM taille 0 - avec percuteur - 63A

REF. 0 166 35

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Protège les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

- Cartouche industrielle à couteaux type aM
- Avec percuteur - Taille 0
- Calibre 63A - Tension 500V
- Pouvoir de coupure 120000A
- Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

### Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Taille de fusible selon IEC 60269 | NH0  |
| Type de tension                   | AC/DC  |
| Courant nominal assigné           | 63 A   |
| Tension assignée CA               | 500 V  |
| Tension de fonctionnement CC      | 48 V   |
| Capacité de coupure nominale      | 120 kA   |
| Classe de fonctionnement          | AM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
| Finition du voyant indicateur     | Autre  |
| EAN/Gencode                       | 3245060166359  |